

Artikelnummer: 305063

Kurzbeschreibung: Stapelaar EPS4012

Langbeschreibung: Stapelaar EPS: De elektrische hoogheftrucks van de E-PS0-serie zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de detailhandel, bijvoorbeeld in supermarkten of speciaalzaken. De elektrische hoogheftrucks zijn ontworpen voor orderverzamelen. De elektrische hoogheftrucks van de PS0-serie zijn ook ideaal voor het vervoer van gepalletiseerde en niet-gepalletiseerde goederen. Met een lengte van 640 mm zijn de vorken van de hoogplatformwagens bijzonder geschikt voor display, halve en speciale pallets. De elektrische pallettruck uit de E-PS0-serie kan eenvoudig in één eenvoudige stap worden aan- of afgekoppeld, zodat u snel en flexibel kunt reageren op de eisen van het werk. Eenvoudig optillen en neerlaten met één druk op de knop. De elektrische hoogheftrucks zijn uitgerust met een geïntegreerde lader, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeladen vanaf elk 230V/16A stopcontact.

- Draagvermogen: 400 kg
- Hefhoogte tot 1,5 m.
- handzaam en compact, gemakkelijk te hanteren
- elektrische hefaandrijving
- gemakkelijk oplaadbaar bij elk stopcontact
- met platform (afneembaar) of vorken voor displays, halve of speciale pallets of speciale pallets
- ideaal als draagbaar apparaat op vrachtwagens
- hoogwaardige polyurethaan zwenk- en bokwielen van hoge kwaliteit
- Robuuste parkeerrem op beide zwenkwielen
- afmetingen van de vork (l/b/h): 640/110/50 mm
- Afstand tussen de vorken (b): 545 mm
- Afmetingen van het platform (l x b): 650 x 575 mm
- Afmetingen: L 1140 x B 600 mm.
- Het opheffen snelheid (mm/s): 80/185
- Takelmotor (kW): 0,7 DC
- Batterijcapaciteit (V/Ah): 12/60
- Draaicirkel (WA): 940 mm

Model EPS4012

- Slagbereik: 90 - 1.200 mm
- masthoogte (min/max.): 1425/1505 mm
- Afmetingen: L 1140 x B 575 x B 575 x H 1425 mm
- Gewicht: 118 kg

Model EPS4015

- Slagbereik: 90 - 1.500 mm
- hoogte van de mast (min/max.): 1725/1800 mm
- Afmetingen: L 1140 x B 600 x B 600 x H 1725 mm
- Gewicht: 121 kg

