



Leírás:

R 3/8"-os hatlapú anya törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- Ø d1= R 3/8"
- h1 = 6,5 mm
- Kulcsnyílás: kny = 22 mm
- Minimális rendelési mennyiség 2,000 darab!

Információk:

Cikk

Cikkszám	527100
GTIN	4007228527100
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	10

szín	természetes
Súly (kg)	0,0

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	10
M x S x M (mm)	250 x 250 x 170

KE bruttó tömege, kg	0,0
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	144
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonok száma rétegenként	18
Súly (kg)	0,0