



Beschrijving:

Verrijdbare rekken 1030 x 1740 mm uit stabiel, gepoedercoat staal, tweezijdig, voorzien van 22 inhaakrails voor 148 stapelbakken PS, lichtgrijs

- aan beide zijden voorzien van 148 stapelbakken uit polystyreen
- verrijdbaar gereedschapsmagazijn voor kleine onderdelen met legbodemp en handgreep voor eenvoudige hantering
- 2 zwenkwielletjes met blokkering en 2 vaste wielletjes - max. draagkracht 750 kg
- gepoedercoat
- stabiele, tegen omvallen beveiligde, vastgeschroefde staalplaatconstructie met inhaakrails
- met 22 inhaakrails - 1016 mm breed
- Draagkracht 40 kg per inhaakrail
- Uitrusting stapelbakken: 54 x PS grootte 1 groen, 54 x PS grootte 2 geel, 24 x PS grootte 3 blauw, 16 x PS grootte 4 rood
- b = breedte = 1030 mm h = hoogte = 1740 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	783070
GTIN	4007228783070
Douanetarief	94032080
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	lichtgrijs
Gewicht (kg)	75,09

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
D x B x H (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Brutogewicht VE kg	75,09
--------------------	--------------

Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------