

Artikelnummer: 121949

Kurzbeschreibung: Transportroller Wagner MM 1359, MDF, mit 2 Tragelöchern, Ladefläche L 590 x B 475 mm, bis 200 kg

Langbeschreibung: Transportroller Wagner MM 1359, MDF, mit 2 Tragelöchern, Ladefläche L 590 x B 475 mm, bis 200 kg: Der Transportroller Wagner MM 1359 für Lasten bis 200 kg steht für hohe Qualität und Sicherheit. Er bietet eine Ladefläche von L 590 x B 475 mm und besitzt zwei Tragelöcher für den leichten Transport. Mit dem Wagner Transportroller MM 1359 erhalten Sie eine stabile und hochwertige Transporthilfe. Der Transportroller kombiniert die Vorteile massiver MDF-Platten und ihrer hohen Tragfähigkeit mit den Vorzügen beschichteter Plattenwerkstoffe, die sich im anspruchsvollen Möbelbau mit ihren hervorragenden Materialeigenschaften bewährt haben. Dank seiner beidseitigen Spezialbeschichtung der Ladefläche erweist er sich im täglichen Gebrauch als besonders robust, ist unempfindlich gegen Kratzspuren und pflegeleicht. Die Beschichtung schützt die Ladefläche außerdem vor äußeren Witterungseinflüssen und verleiht ihr eine hohe Lichtbeständigkeit, sodass sich das Material auch bei längerer Beleuchtung Vergilbung, Versprödung oder Ausbleichen widersetzt. Der Einsatz erfolgt im Büro, in der Werkstatt oder auch zu Hause, wo der Roller ein ideales Hilfsmittel für Einkäufe und Umzüge ist. Dank seiner leichtlaufenden Geräterollen fährt der MM 1359 sowohl auf allen weichen als auch harten Bodenoberflächen bestens. Antirutschpunkte in jeder Ecke der Ladefläche sichern das Transportgut zusätzlich gegen Wegrutschen. Die zwei praktischen Grifflöcher erlauben in jedem Fall einen komfortablen Transport zum Einsatzort und ermöglichen zudem das platzsparende Aufhängen des Transportrollers. Der Käufer profitiert vom Wagner-Qualitätsbonus und damit von einem auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüften Markenprodukt. Ladefläche: Stabile, hochwertige MDF-Platte beidseitig spezialbeschichtet unempfindlich gegen Kratz- und Gebrauchsspuren hohe Witterungs- und Lichtbeständigkeit 4 Antirutschpunkte für zusätzliche Ladungssicherung Zwei Grifflöcher für mehr Tragekomfort und zum platzsparenden Aufhängen Form: rechteckig Tragkraft: 200 kg Maße: L 590 x B 475 mm Bereifung: 4 leichtlaufende, harte Rollen für weiche und robuste Böden Raddurchmesser: 63 mm Einsatzzweck: Eignet sich optimal für Büro, Lager und Werkstatt Ideal als Möbelroller bei Umzügen oder Transporthilfe für schwere Einkäufe etc. Weitere Details: Markenversprechen von Wagner: auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft Warnhinweis: nicht geeignet zur Beförderung von Personen! Gesamtmaße: L 590 x B 475 x H 100 mm



EAN/GTIN: 4001073446227