

ROLINE ProSecure III 1000

Art.nr.	19.40.1062
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1062
EAN (een stuk)	7611990130221

roline
Designed for Professionals



Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	zwart
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1000 / 900
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3.5 / 11 min
Gewicht	14 kg
Afmeting (HxBxD)	238 x 152 x 420 mm
Bouw type	Tower

Stroom (Ingang)	160-230 V
Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangsspannings regeling	± 2%
Frequentie	50 Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C

Conformiteit

CE

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)

mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (min) nach
Herstellerangabe