

fetra Etagenwagen

Traglast 500 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 118851



fetra
Transportgeräte



fetra Etagenwagen

Traglast 500 kg

Etagenwagen

- Traglast 500 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) herausnehmbar
- Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie









Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Wagentyp	Etagenwagen	Bereifung	Vollgummi
Aufbauten	3 Wände (Stahlrohr)	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Radlager	Rollenlager
Ladeflächenbreite	800 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1800 mm	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	4 Stück	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	500 kg	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Etage(n) Ausführung	herausnehmbar	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung	verschweißt	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Euronorm	nein	Garantie	10 Jahre
Etagenausrichtung	gerade	Gewicht	114 kg

Zubehör

119109		Fachboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1200 x 800 mm, aus Sandwichplatten in Dekor Buche
119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau