

## RAPIDLIFT Hebebock



Hublast 3000 kg, Hubbereich mit  
Klaue 15 - 240 mm, Hubklaue  
umsteckbar und Auslegerfüße  
drehbar

Artikelnummer: 400120



## RAPIDLIFT Hebebock

Hebebock

- Hublast 3000 kg
- Hubbereich mit Klaue 15 - 240 mm
- Hubklaue umsteckbar und Auslegerfüße drehbar
- mit Klappgriff
- Gewicht 22 kg
- Hebel abnehmbar
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

### Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Griff	Klappgriff
Hebezeugtyp	Hebebock	Material	Stahl
Hublast	3000 kg	Oberfläche	lackiert
Hubbereich mit Klaue	15-240 mm	Farbe	blutorange // RAL2002
Hebel	Hebel abnehmbar	Gewicht	22 kg

## Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspattleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm