

Haaga Kehrmaschine Profi-Line 497

mit Hand-Antrieb, Kehrbreite 970 mm, mit 50 l Schmutzbehälter, Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kehrwalze, 2 große Laufräder

Artikelnummer: 526156



oo haaga part of westerlo



Haaga Hand-Kehrmaschine Profi-Line 497

Kehrmaschine






- mit Hand-Antrieb
- Kehrbreite 970 mm
- mit 50 l Schmutzbehälter
- für ca. 3600 m² pro Stunde
- Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kehrwalze
- Schiebebügel klappbar
- Gehäuse aus Kunststoff
- 2 große Laufräder
- Gewicht 17 kg

Technische Details

Reinigungsart	trocken	Kehrsystem	mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kehrwalze
Reinigungstyp	Kehrmaschine	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Material Gehäuse	Kunststoff

Antrieb	Hand	Rollen Anzahl / Art	2 Laufräder
Akkubetrieb	nein	Garantie spezial	4 Jahre // Bürstenverschleiß
Arbeitsbreite	970 mm	Titel Reinigung/Entsorgung	\$B Kehrmachine \$\$ \$M
Leistung Fläche	3600 m ²	Gewicht	17 kg
Volumen Behälter	50 l		

Dazu passt auch ...

148927		Fugenreparatur, 5,2 kg Gebinde: 5 kg Elastik-Harz und 0,2 kg Härter, in RAL7021 Schwarzgrau
503895		Wertstofftonne, Inhalt 1 x 100 l, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm, Korpus aus Polypropylen in beige, Deckel aus Polypropylen in schwarz, Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrädern
505372		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus Aluminium in gelb
528588		Schmutzfangmatte, für den Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 1000 mm, Lauffläche aus Kautschuk in schwarz
657912		Müllsackständer, für 3 x 120-Liter-Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 960 x 1065 x 440 mm, Deckel aus Kunststoff in gelb/blau/silber