

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

BS ROLLEN

Traglast 350 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 280 x 70 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 186 x 170 mm



Artikelnummer: 713966

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

#### Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 350 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 280 x 70 mm
- Naben Länge x Ø 84 x 25 mm
- Schraubloch Abstand 140x105 mm, Schraubloch-Ø 14 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 186 x 170 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik Rollen

Fadenschutz ja

Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	325 mm
Bauform	Lenkrolle	Länge Nabe	84 mm
Traglast	350 kg	Nabenbohrung	25 mm
Bereifung	Vollgummi	Radbreite	70 mm
Rad-Ø	280 mm	Ausladung	80 mm
Material Felge	Stahlblech	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	186 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	170 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	140x105 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	14 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Felge	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Feststeller	Doppelstopp	Gewicht	8,95 kg

## Zubehör

714109



Rad, Traglast 350 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 280 x 70 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen