

## Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,  
Traglast 175 kg, Schaufel Breite x  
Tiefe 280 x 230 mm, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, Räder mit Vollgummi-  
Bereifung

Artikelnummer: 949215



## 3-Stern-Treppenkarre

Traglast 175 kg

Treppenkarre



- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite 1210 x 560 mm
- Traglast 175 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 140 mm

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Treppenkarre	Bereifung	Vollgummi

Traglast	175 kg	Rad-Ø	140 mm
Schaufelbreite	280 mm	Sicherheitsgriff	ja
Schaufeltiefe	230 mm	Höhe	1210 mm
Sternsatz	3-Stern	Breite	560 mm
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
klappbar	nein	Gewicht	12,5 kg

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm