

## RAPIDLIFT Palettenhubwagen

Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 910 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm

Artikelnummer: 950826



**RAPID**  
LIFT

## RAPIDLIFT Palettenhubwagen

**Traglast 2500 kg**

Palettenhubwagen


- Traglast 2500 kg
- Gabel Länge x Breite 910 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gabelspitzen mit Kletterrollen
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
- Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- regulierbare Senkautomatik
- Hydraulik mit Überlastungssicherung
- Kolben aus Stahl, verchromt und poliert
- Hydrauliköl für -35° C bis +85° C geeignet

- Länge 1265 mm
- Gewicht 65 kg







## Technische Details





|                         |                     |                       |  |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Hebegerät               | Hubwagen            | Breite Lenkräder      | 50 mm                                      |
| Hubwagentyp             | Palettenhubwagen    | Länge                 | 1265 mm                                    |
| Traglast                | 2500 kg             | Lenkeinschlag         | 180 °                                      |
| Länge Gabel             | 910 mm              | Gabel Ausstattung     | Kletterrollen                              |
| Breite Gabelzinken      | 160 mm              | Schnellhub            | nein                                       |
| Tragbreite              | 540 mm              | Hydraulik Ausstattung | Überlastungssicherung                      |
| Bedienung Hub           | manuell/hydraulisch | Absenkfunktion        | regulierbare Senkautomatik                 |
| Bedienung Fahrwerk      | manuell             | Temperaturbereich     | Hydrauliköl für -35° C bis +85° C geeignet |
| Hubhöhe (min.)          | 85 mm               | Deichsel              | Funktionen Heben-Fahren-Senken             |
| Hubhöhe (max.)          | 205 mm              | Material              | Stahl                                      |
| Material Lenkrollen     | Vollgummi           | Oberfläche Gabeln     | pulverbeschichtet                          |
| Material Gabelrollen    | Nylon               | Farbe Gabeln          | blutorange // RAL2002                      |
| Gabelrollen             | einfach             | Farbe Deichsel        | schwarz                                    |
| Durchmesser Gabelrollen | 82 mm               | Material Kolben       | Stahl                                      |
| Breite Gabelrolle       | 100 mm              | Oberfläche Kolben     | verchromt und poliert                      |
| Durchmesser Lenkräder   | 200 mm              | Gewicht               | 65 kg                                      |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
| 242451 |   | Bremse für Palettenhubwagen, für Lenkrad aus Vollgummi                                  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148638 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit  |
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen  |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen                  |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße  |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9   |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot  |
| 407817 |  | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung              |
| 626475 |  | Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen |