Elektrohydraulische Stapler

Mit Fahrantrieb

Traglast bis 1600 kg

Leistungsstark in Standard- oder Profi-Ausführung, Hubhöhe bis 3,5 m

- Fahrgestell aus verwindungssteifer Schweißkonstruktion
- Hubmast aus kaltgezogenen Spezial-Stahlprofilen
- Teleskopmast und Gabelträger mit wartungsfreien, dauergeschmierten Rollen
- Hebelventil für feinfühliges Heben und Senken
- Elektronische Curtis-Impulssteuerung für stromsparendes, feinfühliges, stufenloses Anfahren und Abbremsen, Betätigung durch Flügelschalter im Steuerkopf, ein- und abschaltbar durch Schlüsselschloss
- Totmannschaltung und Automatik-Stop beim Niederdrücken, Hochstellen oder Loslassen der Deichsel
- Gefederter Mittelfahrantrieb mit Gleichstrom-Fahrmotor für optimale Bodenhaftung
- Antriebsrad mit Polyurethan-Bandage, Seiten-Stützrollen und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, leichtlaufend auf Kugellagern
- Lackierung blutorange RAL 2002, tiefschwarz RAL 9005. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Elektrik

- Hydraulik-Kompakteinheit 24 V /2,2 KW
- Hubkolben hartverchromt und poliert
- Batterie zyklen- und rüttelfest, je nach Modell in Traktions- oder Panzerplatten-Ausführung bis 210 Ah, Batterie-Entladeanzeige serienmäßig
- Ladegerät für 230 V Netzanschluss, mit automatischer Ladeabschaltung

Standard-Ausführung

Für den leichten und normalen Einsatz, ca. 1 - 4 Stunden täglich.

Profi-Ausführung

Für einen Tageseinsatz von 6 - 8 Stunden.

Auf einen Blick!

Ausführung	**Standard**	**Profi**
Abgesenkte Höhe	**90 mm**	**90 mm**
Gabellänge	**1150 mm**	**1150 mm**
Gesamtlänge	**1825 mm**	**1970 mm**
Lastschwerpunkt	**600 mm**	**600 mm**
Gabelzinken Breite	**150 mm**	**160 mm**
Tragbreite	**560 mm**	**560 mm**
Gesamtbreite	**850 mm**	**850 mm**
Arbeitsgangbreite	**2075 mm**	**2230 mm**
Wenderadius	**1460 mm**	**1610 mm**
Fahrmotor	**0,5 kW**	**1,2 kW**
Hubmotor	**2,2 kW**	**2,2 kW**
Fahrgeschwindigkeit ohne/mit Last	**6/5 km/h**	**6/5 km/h**
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last	**14/10 cm/s**	**14/10 cm/s**
Steigvermögen	**10/5 %**	**10/5 %**
Antriebsrad Ø x Breite	**250 x 100 mm**	**250 x 100 mm**
Stützräder Ø x Breite	**125 x 50 mm**	**125 x 50 mm**
Gabelrollen Ø x Breite	**82 x 70 mm**	**82 x 70 mm**

Ausführung	**Standard**				**Profi**								
Traglast kg	**1000**				**1200**					**1600**			
Hubhöhe mm	1600	2500	2900	3500	1600	2500	2900	3500	4500	1600	2500	2900	3500
Bauhöhe mm	1970	1780	1980	2250	1970	1765	1965	2265	2100	1970	1765	1965	2265
Mastausführung	Einfach	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Einfach	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Triplex	Einfach	Teleskop	Teleskop	Teleskop
Gerätehöhe ausgefahren mm	1970	2990	3410	3900	1970	2970	3370	3970	5040	1980	2970	3370	3970
Batterie V/Ah	2 x 12 / 92	2 x 12 / 92	2 x 12 / 92	2 x 12/130	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
Ladegerät V/A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20
Gewicht mit Batterie und Ladegerät kg	390	510	560	615	660	710	740	790	1020	740	850	880	920
Preise inkl.	969052	969063	969074	969085	142266	969143	969154	969165	142267	142268	969176	969187	969198
Batterie und Ladegerät	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen													
Batterie (24 V/210 Ah) und Ladegerät (24 V/30 Ah),	-	-	-	-	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---
Mitfahrplattform	-	-	-	-	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---