

## Halogenglühlampe 8x30mm, G4 12V 3W

Artikel-Nr. 42409

Lampenleistung: 3 W  
Lampenspannung: 12 - 12 V  
Lichtstrom: 30 lm  
Sockel: G4  
Durchmesser: 8 mm  
Gesamtlänge: 30 mm  
Geeignet für Backofen: Nein  
UV-Schutz: Ja  
Axiale Wendel: Nein  
Niederdrucktechnik: Ja  
Infrarottechnik: Nein  
Ausführung: klar  
Xenon: Nein



Halogenglühlampe 8x30mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, klar, Transversal,  
Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:05

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.