

## Leuchtstofflampe Ring-Form T9 29x307mm, G10q 32W/865 daylight 6500K

Artikel-Nr. 68818



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	32 W
Lichtstrom:	2000 lm
Sockel:	G10q
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	6500 K
Lampenform:	Ring
Lampenlichtausbeute:	62.5 lm/W
Lichtfarbe:	865
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	kühl >5300 K
Rohrdurchmesser:	29 mm
Länge:	307 mm
Interner Reflektor:	Nein
Farbe:	ohne
Anwendung:	allgemein
Splitterschutz:	Nein
Zündstreifen:	Nein
Schnellstart:	Nein
Starterloser Betrieb:	Nein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Vollspektrumlampe:	Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein
Doppelwandig:	Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:	Nein
Energieeffizienzklasse:	B
Mittlere Nennlebensdauer:	10000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Leuchtstofflampe Ring-Form T9 29x307mm Das Licht dieser Lampe zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedegabe (1B) aus. Es entspricht den Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen und wird vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.

Energieeffizienzklasse: B  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 39  
 Quecksilbergehalt (mg): 5  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 82  
 Lichtstromerhalt: 73  
 Lebensdauer (h): 10000

Letzte Aktualisierung am: 18.12.2014 08:25:30

