

Superweithalsfässer aus Kunststoff

- ideal für feste Stoffe und Pasten

- mit UN-X-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II und III
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
- schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
- aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- glatte Innenwand zur leichten Reinigung
- Rollrippen schützen vor Beschädigungen
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- temperaturbeständig von -20° bis +80° C

Weithalsfässer Typ WH zur sicheren Lagerung von Pulver und Pasten.

Superweithalsfässer Typ SWH in verschiedenen Größen und Farben.

Weithalsfässer aus Kunststoff									
Volumen [L]	3,6	6,4	10,4	15,4	20,0	26,0	42,0	55,0	68,0
Ø x H [mm]	198 x 171	198 x 263	274 x 238	274 x 327	274 x 417	316 x 425	410 x 418	410 x 520	410 x 643
Ausführung	Öffnung 136 mm	Öffnung 136 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 203 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 282 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 282 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 282 mm 2 Tragegriffe
Farbe Rumpf	weiß	weiß	weiß						
Farbe Deckel	rot	rot	rot						
Bestellnummer	179-655-62	129-122-62	179-656-62	129-123-62	129-124-62	129-125-62	179-657-62	129-126-62	129-128-62

Superweithalsfässer aus Kunststoff							
Volumen [L]	26	34	39	55	64	75	110
Ø x H [mm]	338 x 358	338 x 449	338 x 505	410 x 495	410 x 573	410 x 680	455 x 787
Ausführung	Öffnung 295 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 295 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 295 mm	Öffnung 354 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 354 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 354 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 392 mm 2 Tragegriffe
Farbe Rumpf	weiß	weiß	weiß	braun	braun	braun	weiß
Farbe Deckel	rot	rot	rot	beige	beige	beige	rot
Bestellnummer	129-129-62	129-130-62	179-658-62	129-131-62	129-132-62	179-659-62	179-660-62

Leitfähige Weithals- und Superweithalsfässer

- UN-X-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II und III



- die sichere Lösung zur Vermeidung von statischen Aufladungen beim Handling von festen und pastösen Stoffen
- Widerstand <math>< 10^6 \Omega / m^2</math>
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
- schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
- aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- glatte Innenwand zur leichten Reinigung
- Rollrippen schützen die Fässer vor Beschädigungen
- temperaturbeständig von -20° bis +80° C

Leitfähige Fässer mit einem Volumen von 26 und 75 Liter



Leitfähige Weithals- und Superweithalsfässer		
Volumen [L]	26	75
Ø x H [mm]	316 x 425	410 x 680
Ausführung	Öffnung 204 mm	Öffnung 354 mm 2 Tragegriffe
Farbe	schwarz	schwarz
Bestellnummer	129-134-62	129-136-62