



## Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 2 Fässer à 200 Liter

**Besonders kompakt und platzsparend gebaut.**

- Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
- Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	1	1	2
Lagerkapazität zusätzlich	Kleingebinde		
Auffangvolumen [l]	205	205	400
Maße außen B x T x H [mm]	1240 x 715 x 255	1240 x 1215 x 161	1240 x 1215 x 300
Gewicht [kg]	52	58	72
Bestellnummer	114-297-J9	114-299-J9	182-577-J9

## Auffangwannen DENIOS classic-line, für 4 Fässer à 200 Liter

**Besonders flache Bauweise - ideal für die direkte Beschickung mittels Fasskarre. Einfahrtaschen ermöglichen den einfachen innerbetrieblichen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen.**

- Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
- Lackiert für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4
Auffangvolumen [l]	205
Traglast gesamt [kg]	1400
Maße außen B x T x H [mm]	1260 x 1340 x 195
Bestellnummer lackiert	114-584-J9

## Auffangwannen DENIOS classic-line, für 1 Fass à 200 Liter

**Besonders kompakt und platzsparend gebaut. Die Einfahrtaschen ermöglichen den einfachen, innerbetrieblichen Transport. Hohe Sicherheit durch integrierte Fassstütze.**

- Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Lackierung
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	1
Auffangvolumen [l]	200
Ausführung	mit Fassstütze
Traglast gesamt [kg]	450
Maße außen B x T x H [mm]	866 x 866 x 423
Bestellnummer lackiert	182-582-J9
Bestellnummer verzinkt	159-068-J9

