



### Industriespiegel

- zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
- ideal für Produktionsstätten und Lagerhallen
- aus stoßfestem Acrylglas mit sehr guter Bildwiedergabe
- gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen in Anlehnung an ASR A 1.3 (DIN 4844)
- montagefertig (Halterung im Rahmen integriert, 76er Schelle)
- für Innen und geschützte Außenbereiche

Typ	G 1	G 2	G 3
Eigenschaft Spiegel	eckig	eckig	eckig
Maße außen B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Beobachtungsabstand [m]	5	10	15
Bestellnummer	165-536-J1	165-537-J1	165-538-J1

#### Gleich mitbestellen

#### Wandarm

- der Spiegel kann wahlweise im Quer- oder Hochformat montiert werden
- Abmessungen (B x T x H mm): 76 x 270 x 190
- Bestell-Nr. 165-541-J1



### Rundspiegel mit Magnethalterung

- Rundspiegel aus Acrylglas, mit stark haftendem Magnetfuss
- zur Befestigung an geraden, planen Stahlflächen
- optisch hervorragende Bildwiedergabe
- Weitwinkel-Wirkung zur Beobachtung größerer Bereiche
- inkl. Schwannenhals-Halterung (200 mm) für individuell einstellbaren Blickwinkel




Spiegelgehäuse aus ABS-Kunststoff. Somit innen und im windgeschützten Außenbereich einsetzbar.

Typ	300	450	600
Durchmesser außen [mm]	300	450	600
Beobachtungsabstand [m]	3	5	7
Bestellnummer	207-516-J1	207-517-J1	240-908-J1

### Verkehrsspiegel

- Verkehrsspiegel aus Acrylglas, in höchster Qualität



- für innen und außen
- mit gewölbter Spiegelfläche
- das Gehäuse ist wetterbeständig und UV-beständig
- serienmäßig mit Rohrschelle (Ø 76 mm) zur Befestigung
- zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar

Verkehrsspiegel Typ VS

Typ	VS 1	VS 2	VS 3
Maße außen B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Beobachtungsabstand min. [m]	5	10	15
Bestellnummer	129-681-J1	129-682-J1	129-683-J1

### Weitwinkelspiegel für innen und geschützte Außenbereiche

- Spiegel aus Acrylglas
- zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
- ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen
- inkl. Halterung für Rohrfosten Ø 76 mm



Typ	SE 600	SE 800
Maße außen B x H [mm]	600 x 400	800 x 600
Beobachtungsabstand min. [m]	5	8
Bestellnummer	129-678-J1	129-680-J1

- zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
- ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen
- runder Spiegel aus stoßfestem Acrylglas
- mit Wandhalterung ausgestattet (250 mm)



#### Gleich mitbestellen

Rohrfosten, feuerverzinkt, für Spiegeltypen SE und VS, Höhe 3000, Ø 76 mm  
Bestell-Nr. 129-669-J1

Rohrfosten, feuerverzinkt, für Spiegeltypen SE und VS, Höhe 4000, Ø 76 mm  
Bestell-Nr. 129-670-J1

Wandarm für Spiegeltypen SE und VS, Wandabstand ca. 500 mm,  
Bestell-Nr. 129-671-J1

Typ	SR 400	SR 600	SR 800
Durchmesser außen [mm]	400	600	800
Beobachtungsabstand [m]	3	7	11
Bestellnummer	129-673-J1	129-675-J1	129-677-J1

### Beobachtungsspiegel

- brillantes Spiegelbild
- für die Überwachung von Produktionsprozessen, Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
- schlag- und stoßfest durch SEKURIT-Sicherheitsglas
- Wetter- und UV-beständiger, weißer Kunststoffrahmen. Rote Flächen reflektierend
- die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm (Schelle für 108 mm oder Bandschellenadapter auf Anfrage lieferbar)



NEU

Typ	S4	S6	S8
Maße außen B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Beobachtungsabstand max. [m]	6	12	18
Bestellnummer	271-599-J1	271-600-J1	271-601-J1

### Detektiv-Beobachtungsspiegel

- starke Weitwinkel-Wirkung: zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld
- Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus Acrylglas
- für Innenanwendung
- schlagfest und federleicht
- ideal für Räume mit Personenverkehr
- Wandabstand bei Normalausführung: ca. 250 mm, bei optional verlängertem Wandarm ca. 550 mm
- inkl. Halterung, Befestigung an geraden Flächen



Auf Wunsch lieferbar mit verlängertem Wandarm, ca. 550 mm  
Bestell-Nr. 207-515-J1

Typ	400	500	600	800
Durchmesser außen [mm]	400	500	600	800
Beobachtungsabstand [m]	3	5	7	11
Bestellnummer	207-508-J1	207-509-J1	207-510-J1	207-512-J1

Die Detektiv Beobachtungsspiegel können auf nahezu jeder geraden Fläche (Wände, Trägern), mittels der mitgelieferten Halterung angebracht werden. Die Spiegel können einfach auf jeden gewünschten Beobachtungspunkt eingestellt werden.

### Panoramaspiegel


- ideal zur Sicherung für Verkehrswege mit Staplerverkehr im Innenbereich
- Sicherheitsspiegel aus Acrylglas



#### Gleich mitbestellen

- Kettenset für Typ PS 360, zum Abhängen des Spiegels um bis zu 4 Meter

Bestell-Nr. 129-684-J1



Panoramaspiegel Typ PS 360 zur Deckenmontage. (Kettenset als Zubehör optional lieferbar)

Typ	PS 180-6	PS 180-9	PS 360-6	PS 360-9	PS 360-13
Ausführung	Wandmontage	Wandmontage	Deckenmontage	Deckenmontage	Deckenmontage
Eigenschaft Spiegel	Drei-Wege-Spiegel, 180°	Drei-Wege-Spiegel, 180°	Vier-Wege-Spiegel, 360°	Vier-Wege-Spiegel, 360°	Vier-Wege-Spiegel, 360°
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 240 x 320	900 x 250 x 450	–	–	–
Durchmesser außen [mm]	–	–	600	900	1250
Beobachtungsabstand min. [m]	5	7	3	5	8
Bestellnummer	129-685-J1	129-688-J1	129-689-J1	129-690-J1	129-692-J1