

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 160 kg, diamètre x largeur 260 x 85 mm, bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement à picots, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris aluminium-argenté, fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 175 mm



Numéro d'article: 139494

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 160 kg
- diamètre x largeur 260 x 85 mm
- bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement à picots
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 140x140 mm, Ø trou des vis 15 mm
- jante en tôle d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris aluminium-argenté
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 175 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 70 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	largeur de roue	85 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	portée	70 mm

modèle	roulette pivotante	surface de roulement	à picots
charge	160 kg	propriété surface de roulement	silencieuses
pneumatique	polyuréthane	type de profilé	barrette profilée
Ø de roue	260 mm	longueur de plaque	175 mm
matériau de jante	tôle d'acier	largeur de plaque	175 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	140x140 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	15 mm
conducteur d'électricité	non	surface de jante	finition peinture époxy
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
palier de pivotement	roulement à billes	couleur de la jante	aluminium-argenté
frein	sans	couleur des pneumatiques	bleu
pare-fils	non	Poids	4,5 kg
hauteur totale	295 mm		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés