

## bac de rétention

pour fût 12 x 200 litres, volume de rétention 335 l, hauteur x largeur x profondeur 200 x 3880 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec laquage en RAL6011 vert réséda



Numéro d'article: 142132

## Bac de rétention

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour fût 12 x 200 litres
- volume de rétention 335 l
- hauteur x largeur x profondeur 200 x 3880 x 1300 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec laquage en RAL6011 vert réséda
- fourreaux pour fourche, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités








## Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	couleur	vert réséda // RAL6011
type de bac de rétention	bac de rétention	équipement bac de rétention	caillebotis
lieu de stockage	à l'abri	matériau de caillebotis	acier

capacité	fût 12 x 200 litres	surface de caillebotis	galvanisé
volume de rétention	335 l	soubassement	fourreaux pour fourche
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	possibilité de passage au-dessous	oui
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	garde au sol	100 mm
hauteur	200 mm	gerbable	non
largeur	3880 mm	roulant	non
profondeur	1300 mm	exécution couleur	vert réséda // RAL6011
matériau	acier	Poids	260 kg
surface	laqué		

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
221341		gant pour produits dangereux, en PVC en marron, doublé, taille 10, longueur 40 mm
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm