

Rollcart chariots pour charges longues

force 1000 kg, plateau longueur x largeur 620 x 620 mm, rehausses : 4 ranches, ranchers amovibles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 158284

Rollcart Chariot pour charges longues

chariots pour charges longues

- force 1000 kg
- plateau longueur x largeur 620 x 620 mm
- hauteur de charge 300 mm
- rehausses : 4 ranches, ranchers amovibles
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roulettes pivotantes
- avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	700 mm
type de chariot	chariots pour charges longues	matériau de plateforme	plaque de contreplaqué
charge	1000 kg	surface de plateforme	antidérapant
rehausses	4 ranches	exécution de plateforme	impermeable

fonction rehausses	ranchers amovibles	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	620 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	620 mm	disposition des roues	rectangulaire
hauteur de charge	300 mm	surface	finition peinture époxy
Rancher longueur utile	600 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
barre directrice	non	Poids	50 kg
longueur	700 mm		