

## bac sur roulettes

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1670 x 600 x 600 mm, hauteur utile 1490 mm, rehausses : 2 parois (grillagées), structure en acier galvanisé en bleu, plateforme en treillis, avec bandage élastique



Numéro d'article: 219865

## Roll-conteneur

bac sur roulettes




- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1670 x 600 x 600 mm
- hauteur utile 1490 mm
- rehausses : 2 parois (grillagées)
- structure en acier galvanisé en bleu
- Avec une barre de stabilité supplémentaire pour une stabilité accrue
- plateforme en treillis
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- 2 roulettes pivotantes avec freins

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface de plateforme	galvanisé
type de chariot	bac sur roulettes	matériau de châssis	acier
rehausses	2 parois (grillagées)	surface de châssis	galvanisé
charge	500 kg	stabilité / renfort / entretoise	barre de stabilité

hauteur	1670 mm	Ø de roue	100 mm
longueur	600 mm	pneumatique	élastique
largeur	600 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur utile	1490 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
plateforme	ajourés	roulement	roulement à billes
matériau de plateforme	treillis	Poids	25,1 kg

## Accessoires

219872		tablette grillagée, Pour récipients largeur x profondeur 600 x 600 mm, force 150 kg, le fond est accroché, Avec cadre hauteur 20 mm, en treillis, galvanisé en bleu
219873		tablette grillagée, Pour récipients largeur x profondeur 600 x 600 mm, force 150 kg, le fond est accroché, Avec cadre hauteur 100 mm, en treillis, galvanisé en bleu
220182		Porte-fiches pour bac sur roulettes, hauteur x largeur 270 x 160 mm, pour bac sur roulettes, en polypropylène/plastique, coloris semblable à RAL5010 bleu gentiane