

Cascoo Roue encastrable



bandage polypropylène, diamètre 150 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, longueur moyeu 59 mm, jante en polypropylène, jante avec pare-fils



Numéro d'article: 243571

Roue encastrable

- bandage polypropylène
- diamètre 150 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	roulement	roulement à rouleaux
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	conducteur d'électricité	non
modèle	Roue	frein	sans
pneumatique	polypropylène	pare-fils	oui
Ø de roue	150 mm	longueur de moyeu	59 mm
matériau de jante	polypropylène	Poids	0,55 kg

