

Scangrip lampe portative sans fil MAG

10 ampoule DEL SMD, avec port USB pour le chargement, portée d'éclairage 30 m, angle de rayonnement 35 °, avec batterie

Numéro d'article: 254500

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



lampe portative sans fil

- hauteur x longueur x largeur 43 x 260 x 61 mm
- 10 ampoule DEL SMD
- avec port USB pour le chargement
- durée d'éclairage 5 h, spot 5,5 h
- portée d'éclairage 30 m
- angle de rayonnement 35 °
- pivotant à 180°, aimant intégré et crochets de fixation
- durée de charge 4 h
- affichage numérique, avec affichage de batterie
- avec batterie
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe portative	Durée de charge	4 h
type d'ampoule	DEL SMD	Affichage	numérique, avec affichage de batterie
nombre d'ampoules	10 pièce	équipement lampe	USB
Portée d'éclairage	30 m	exécution tête de lampe	pivotant à 180°, aimant intégré et crochets de fixation
Durée d'éclairage	5 h	longueur	260 mm
durée d'éclairage du spot	5,5 h	hauteur	43 mm
flux lumineux	150-300	largeur	61 mm
flux lumineux du spot	80	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	non	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
angle de rayonnement	35 °	garantie	3 années
alimentation	batterie	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
type de batterie	lithium-ions	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
capacité de batterie	2,2 Ah	Poids	0,38 kg