

## diabie de manutention

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 500 x 350 mm, plus une pelle en tube d'acier pliable très longue, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune

Numéro d'article: 272244



diabie de manutention

- convient pour pour charges lourdes
- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 500 x 350 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1140 x 500 x 810 mm
- pelle vissable et remplaçable
- plus une pelle en tube d'acier pliable très longue
- structure en tube d'acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune
- avec poignées antidérapantes
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	fonction rabattable	pelle
type de diabie de manutention	diabie de manutention	patins pour escaliers	non
convient pour	pour charges lourdes	pneumatique	air

(produit/matériau)		
charge	250 kg	Ø de roue 260 mm
largeur de pelle	500 mm	poignée de sécurité non
profondeur de pelle	350 mm	hauteur 1140 mm
fonction pelle	vissable/remplaçable	largeur 500 mm
matériau	tube d'acier	profondeur 810 mm
surface	finition peinture époxy	garantie 5 années
couleur	jaune	Poids 14,5 kg
rabattable	oui	

## Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
227893		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm