

## BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

roue jumelée, force 7000 kg,  
bandage polyuréthane, diamètre x  
largeur 400 x 100 mm, moyeu avec  
roulement à billes, moyeu longueur x  
Ø 108 x 40 mm, jante en fer de  
fonte, fixation avec panneau,  
longueur x largeur 255 x 200 mm



Numéro d'article: 502925

## BS-ROLLEN Roues jumelées pour fortes charges

### Roulette fixe

roulette fixe, roue jumelée




- force 7000 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 400 x 100 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 108 x 40 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 255 x 200 mm
- espacement des trous des vis 210x160 mm, Ø trou des vis 16 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	125 mm
exécution roue	roue jumelée	longueur de moyeu	108 mm
charge	7000 kg	trou de moyeu	40 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	100 mm
Ø de roue	400 mm	longueur de plaque	255 mm

matériau de jante	fer de fonte	largeur de plaque	200 mm
roulement	roulement à billes	distance trou de vis	210x160 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	Ø de trou de vis	16 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	Poids	79 kg
matériau de boîtier	acier		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés