



# Absperrventil HE-2-QS-6

Teilenummer: 153467

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	wahlweise: Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Leitungseinbau
Normalnennendurchfluss	256,5 l/min
Nennweite	4,6 mm
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	23 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR