


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: B1125V Stalen steekwagen



Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
Schepbreedte (mm)	320
Schepdiepte (mm)	250
Totale breedte (mm)	570
Totale diepte (mm)	533
Totale hoogte (mm)	1150
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	260 x 56
Gewicht (kg)	14
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976411255