



FMN B 122plus

FMN B 122plus – Das komfortable Wandtelefon für den gewerblichen Einsatz



Das Telefon ist mit einer Tastatur ausgestattet und beherrscht beide gängigen Wahlverfahren (Impuls und Mehrfrequenz), so dass es flexibel sowohl als Einzelgerät als auch an einer analogen Telefonanlage eingesetzt werden kann.

Komfortmerkmale wie Rufnummernspeicher und One-Touch-Wahlmöglichkeiten mit fest vordefinierten Rufnummern runden das Angebot ab.

Der kompakte, geschlossene Korpus aus Kunststoff passt in Größe und Design in jedes Ambiente und an jede Wand.

Mit nur zwei Schrauben und ohne Öffnen des Telefons befestigen Sie es überall dort, wo Sie telefonieren wollen, Tischtelefone aber zu unpraktisch wären.





Technische Daten

Wahlverfahren

- MFV

Flashzeit

- einstellbar in fest definierten Schritten zwischen 90 und 360 ms

Schnittstellen

- TAE Anschlusschnur
- Westernstecker/-buchsen
- 16-er Tastwahlblock

Funktionstasten

- Zifferntaste 1 bis 0
- Flash-Taste
- Mute Taste für Raumrückfrage
- Wahlwiederholung
- Set Taste
- Sondertasten * und #
- 4 Namenstasten (Zielwahlspeicher)

Stromversorgung

- über Amts- bzw. Anlagenanschluss

Betriebstemperatur

- -5 °C bis +45 °C

Besonderheiten

- zwei programmierbare Amtskennziffern (max. 2-stellig)
- elektronische Sperrung für Zifferntastatursperrung und/oder Programmiersperre
- Handapparate-Wartestellung
- dauerhafte Speicherung aller Einstellung ohne Batterie
- Tonruflautstärke/-folge einstellbar

Gewicht

- 700 g

Mechanische Abmessungen

- B: 225 x T: 85 x H: 170 mm

Gehäuseform und Schutzklasse

- zweiteiliges Kunststoffgehäuse
- einfache Wandmontage ohne Öffnen des Telefons
- TAE Dose kann unter dem Gehäuse installiert werden (nicht sichtbar)
- Schutzklasse IP20

Option

- Abdeckung der Ziffern- und Funktionstasten mit aufklebbarer Blende