

Productinformatie

46 21 A01

Borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 B

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- DIN 5254 B; 90° gebogen punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



MM \varnothing 90°

Algemeen	
Artikel-nr.	46 21 A01
EAN	4003773033967
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	85 g
Afmetingen	125 x 64 x 11 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 3 – 10 mm
Punten (diameter)	Ø 0,9 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen