

## Termékinformációk

# 70 01 180

## Oldalsípőfogók

DIN ISO 5749

- A nélkülözhetetlen oldalsípőfogó sokoldalúan használható
- Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás
- Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz
- Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



### Általános

Cikkszám	70 01 180
EAN	4003773018070
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	200 g
Méretek	180 x 52 x 14 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk