

Información sobre productos

76 81 125

Alicate de corte diagonal

Para electromecánica

DIN ISO 5749

- Con filos afilados de cierre exacto
- Filos de corte adicionalmente templados por inducción. Dureza aprox. de los filos 63 HRC
- Articulación encajada
- Con cabeza afilada con bisel pequeño para trabajar en espacios reducidos (cables de hilos múltiples)
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	76 81 125
EAN	4003773040644
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	85 g
Dimensiones	125 x 49 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 1,3 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 0,8 mm
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 0,4 – 1,7 mm
Longitud de boca (B)	16 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	9 mm
Anchura de la cabeza (A)	14,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.