

Informazione prodotto

95 32 038

Cesoia per cavi

(sistema a cricchetto)

Con manici telescopici



- Cesoia per cavi con manici telescopici regolabili e pieghevoli
- Per cavi fino a \varnothing 38 mm, manici pieghevoli per la regolazione dell'apertura ottimale, adatte anche per lavorare in spazi ristretti
- Lavoro confortevole grazie al sistema a cricchetto ed al peso leggero
- Manici telescopici ad alta resistenza in alluminio tubolare ovale; estraibili fino a 770 mm per il massimo effetto di leva sui cavi di grande diametro; reinseribili a 570 mm per il minimo ingombro di trasporto
- Testa intercambiabile
- Ampia gamma di taglio fino a max. \varnothing 38 mm o max. 280 mm² (es. 4 x 70 mm² NYY) per cavi Cu e Al unipolari e multipolari
- Taglio facile, pulito grazie alla forma ottimizzata dei taglienti
- Articolazione a vite regolabile
- Manici: alluminio tubolare ovale, altamente resistente
- Testa: acciaio speciale per utensili, bonificato, temperato ad olio

Generico

Art. No.	95 32 038
EAN	4003773071556
Testa	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	1.980 g
Dimensioni	570 x 160 x 45 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	280 mm ²
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	\varnothing 38 mm
MCM	550

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



