

## AC6124 S B/DEFSPPNL

Artikelnummer: 72837 | EAN: 4003318728372

### Einsatz und Anwendung

- Für Bürotüren und Wohnungsabschlusstüren bis 85 kg

### Technologie

- Geeignet für ein Türgewicht von 45 bis 85 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 1100 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- Einstellbare Schließkraft
- Feststellarm optional erhältlich
- EN Klasse 2, 3, 4

### Technische Daten

Produkt: AC6124

Neu: Ja

Verpackungseinheit: 1

Färbung: silber

Artikelgruppe: 15


Ausführung: Feste Schließgröße EN 2,3,4 ; max. 85 kg, inkl.

Abdeckhaube

Technische Symbole: Einsetzbar für links angeschlagene

Türen|Einsetzbar für rechts angeschlagene Türen

Verpackungsart: Blister-Verpackung



**NEU**

**NEU**

**NEU**

**NEU**

