

Krause verrijdbare treden- platformladder STABILO® Professional

trap eenzijdig, 14 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 3,3 m, bordes breedte x diepte 500 x 450 mm, balklengte 4,6 m, leuning beide zijden, van aluminium

Artikelnummer: 139761



Krause Ladder met treden STABILO® Professional plaatsbesparend op te slaan

verrijdbare treden-platformladder

- trap eenzijdig
- 14 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 3,3 m, bordes breedte x diepte 500 x 450 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 5,3 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 4,6 m
- veilig in gebruik door leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel met ketting en spreidbeveiliging
- leuning beide zijden
- dwarstraverse 1,25 m breed
- antislip voetdoppen en 2 wielen aan het balkeinde
- snel en plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium

- Opgesteld hoogte 4300 mm
- gewicht 30,5 kg
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	klapfunctie	snel en plaatsbesparend inklapbaar
laddertype	verrijdbare treden- platformladder	breedte dwarstraverse	1,25 m
materiaal	aluminium	verrijdbaar	ja
gebruik	eenzijdig	leuning	beide zijden
lengte paal	4,6 m	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel met ketting en spreidbeveiliging
standhoogte	3,3 m	veiligheidsbeugel	ja
breedte sokkel	500 mm	spreidbeveiliging	ja
diepte sokkel	450 mm	ladder uitvoering	tweedelig
werkhoogte	5,3 m	opbergbak	nee
treden aantal	14	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	antislip voetdoppen en 2 wielen
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
hoogte	4300 mm	gewicht	30,5 kg
in-/uitklapbaar	ja		