

Helge Nyberg

gaaswagen

Serie 100

draagvermogen 200 kg, Met 3 etage(s), draadgaasbodem, laadvlak lengte x breedte 1200 x 450 mm, frame met corrosiebeschermende zinklaag, wielen met rubber-banden



HelgeNyberg AB

Artikelnummer: 146169

Helge Nyberg Gaaswagen Serie 100

Draagvermogen 200 kg

gaaswagen

- draagvermogen 200 kg
- Met 3 etage(s), draadgaasbodem
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 450 mm
- hoogte x lengte x breedte 1120 x 1380 x 460 mm
- etage(s) recht
- opbouw 2 kopwanden (draadrooster)
- frame met corrosiebeschermende zinklaag
- stalen buisconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- wielen met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	lengte	1380 mm
type wagen	gaaswagen	breedte	460 mm
lengte laadvlak	1200 mm	etage-inrichting	recht

breedte laadvlak	450 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
hoogte	1120 mm	banden	rubber
etages aantal	3 stuks	diameter wiel	125 mm
draagvermogen	200 kg	wiellager	kogellager
draagvermogen etage	100 kg	elektrisch geleidend	nee
etage type	draadgaasbodem	wielstand	rechthoekig
constructies	2 kopwanden (draadrooster)	oppervlak	verzinkt
materiaal	stalen buis	duwbeugel aantal	1 stuks
materiaal verwerking	gelast	gewicht	32 kg