

Hymer multifunctionele ladder SC 60

2 x 8 sporten met antislipprofiel,
balklengte 2,39 - 4,07 m

Artikelnummer: 147667



HYMER



Hymer Multifunctionele reformladder SC 60

multifunctionele ladder

- trap beide zijden
- 2 x 8 sporten met antislipprofiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als ladder tot ca. 4,5 m / 3,09 m
- balklengte 2,39 - 4,07 m
- breedte 355 - 960 mm
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- dwarstraverse aan het balkeinde
- gewicht 9,9 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie



Technische details

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| stijgtechniek | multifunctionele ladder | verrijdbaar | nee |
| laddertype | multifunctionele ladder | onderbouw | dwarstraverse |
| gebruik | beide zijden | ladder uitvoering | tweedelig |
| lengte paal | 2,39-4,07 m | veiligheidsuitrusting ladder | spreidbeveiliging |
| werkhoogte als aanlegladder | 4,5 m | veiligheidsbeugel | nee |
| werkhoogte als ladder | 3,09 m | ladder voor op de trap | nee |
| sporten aantal | 2 x 8 | norm | DIN EN 131 |
| type trede/sport | sporten met antislipprofiel | garantie | 10 jaar |
| breedte | 355-960 mm | gewicht | 9,9 kg |
| in-/uitklapbaar | ja | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 147607 |  | reserveonderdeel, voor ladder |
| 224581 |  | inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg |
| 224582 |  | antistatische band, voor ladder |
| 224583 |  | gereedschapstas, voor aluminium en houten ladder, van katoen in rood |
| 224585 |  | inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg |
| 678796 |  | inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg |