

## Rollcart diable d'empilage

force 200 kg, roues avec bandage TPE, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158300



## Rollcart Diabale d'empilage

### Force 200 kg

diabale d'empilage

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 530 x 510 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

## Détails techniques

|                                |                        |                       |           |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| appareil de manutention        | diabale de manutention | patins pour escaliers | non       |
| type de diabale de manutention | diabale d'empilage     | poignée de sécurité   | oui       |
| charge                         | 200 kg                 | matériau de poignée   | plastique |
| largeur de pelle               | 300 mm                 | pneumatique           | TPE       |
| profondeur de pelle            | 225 mm                 | Ø de roue             | 250 mm    |

|                         |                          |                   |                      |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| matériau                | acier                    | matériau de jante | plastique            |
| matériau de finition    | soudé                    | roulement         | roulement à rouleaux |
| surface                 | finition peinture époxy  | hauteur           | 1200 mm              |
| couleur                 | bleu gentiane // RAL5010 | largeur           | 530 mm               |
| rabattable              | non                      | profondeur        | 510 mm               |
| protection de la charge | aucune                   | Poids             | 14,5 kg              |