

Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 210 x 800 x 600 mm, capacité 78 l, en polypropylène en vert, Parois plein, fond plein

lot 2 pièce

Numéro d'article: 204228



Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit








bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 210 x 800 x 600 mm
- capacité 78 l
- force 80 kg
- capacité de gerbage 800 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en vert
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie




Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	charge	80 kg
norme européenne	oui	capacité de gerbage	800 kg
capacité	78 l	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	210 mm	convient pour aliments	oui
longueur	800 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur	600 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
gerbable	oui	dispositif de support	poignées
emboîtable	non	couleur	vert
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	plein	Poids	4 kg
soubassement	plein		

Accessoires

101593		Poignée rabattable, pour bac gerbable, en noir
101596		Porte-étiquettes pour bac gerbable
508919		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
509426		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 180 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
530307		Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal
531616		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
531617		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion