

## **bott** **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 780 x 2000 x 600 mm, tafelblad van multiplex, C-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 231715**



### werkbank





- hoogte x breedte x diepte 780 x 2000 x 600 mm
- bladdikte 20 mm
- tafelblad van multiplex
- C-voetonderstel
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- 3 jaar garantie

### Technische details

meubeltype	tafel	materiaal plaat	multiplex
type tafel	werkbank	materiaal onderstel	staal
hoogte	780 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating

breedte	2000 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
diepte	600 mm	verrijdbaar	nee
dikte plaat	20 mm	garantie	3 jaar
in hoogte verstelbaar	nee	gewicht	47,429 kg

## Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen