

## Casco roulette fixe

force 75 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 100 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polypropylène, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243333



roulette fixe

- force 75 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 100 mm
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	75 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc plein	longueur de moyeu	40 mm
Ø de roue	100 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm

matériau de jante	polypropylène	surface de boîtier	galvanisé
roulement	roulement à rouleaux	Poids	0,55 kg