

diabale de manutention

force 250 kg, roues avec bandage polyuréthane, pelle largeur x profondeur 360 x 480 mm, plus une pelle en tube d'acier pliable très longue, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune

Numéro d'article: 272239



diabale de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 360 x 480 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1320 x 560 x 780 mm
- pelle vissable et remplaçable
- plus une pelle en tube d'acier pliable très longue
- structure en tube d'acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune
- avec poignée étrier ergonomique
- roues avec bandage polyuréthane
- Ø de roue 260 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabale de manutention	fonction rabattable	pelle
type de diabale de manutention	diabale de manutention	pneumatique	polyuréthane
charge	250 kg	Diamètre de roue	260 mm
largeur de pelle	360 mm	poignée de sécurité	non

profondeur de pelle	480 mm	hauteur	1320 mm
fonction pelle	vissable/remplaçable	largeur	560 mm
matériau	tube d'acier	profondeur	780 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	5 années
couleur	jaune	Poids	13,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227893		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm