

PAVOY armoire universelle

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 640 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 401292



PAVOY Armoire à portes battantes Basis

armoire universelle


- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 640 x 500 mm
- force par plateau 80 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 17 mm
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle

- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en
comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie







Détails techniques




type de meuble	armoire	soubassement	socle
type d'armoire	armoire universelle	matériau	tôle d'acier
hauteur	1950 mm	matériau de finition	soudé
largeur	640 mm	tablette réglable au pas	17 mm
profondeur	500 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	110 °
charge tablette	80 kg	poignée	poignée tournante
surface de corps	finition peinture époxy	roulant	non
surface de face avant	finition peinture époxy	certification	GS // TÜV
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	garantie	10 années
verrouillable	oui	Poids	49 kg
système de fermeture	serrure à cylindre		

Accessoires

401321		tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 640 x 500 mm, force 80 kg, en acier
530069	.	Angle d'ouverture de porte élargi 180°, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm
221318		papier d'essuyage, en coton/polyester, toile non tissée, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE