

META standaard voor palletstelling

frametype 2 (100/20), hoogte x diepte 2200 x 800 mm, veldlast 14000 kg, opslag dwars, staanders met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 500957



Das Lagersystem



META Palletstelling

Onderdeel - staanderframe

standaard voor palletstelling

- kliksysteem
- frametype 2 (100/20)
- hoogte x diepte 2200 x 800 mm

- veldlast 14000 kg
- opslag dwars
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	veldlast	14000 kg
stellingtype	palletstelling	opslag	dwars
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	onderdeel	oppervlak standaard	verzinkt
onderdeel	standaard	opstelhoek uitrichting	recht
frametype	frametype 2 (100/20)	kleur uitvoering	verzinkt
materiaal	staal	garantie	5 jaar
hoogte	2200 mm	gewicht	22,793 kg
diepte	800 mm		

Dit past ook bij ...

203461		trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), Standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag-en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
507316		hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie
513209		Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem