

META


traverses longitudinales pour rayonnage à palettes

longueur 3600 mm, charge max./élément 12800 kg, force par paire en combinaison avec le type de cadre 1 / type de cadre 2 3100 / 3450 kg, 4 emplacements pour stockage longitudinal, entreposage longitudinal, traverses galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 500995



Das Lagersystem



META Ray. à palettes

Composant de rayonnage - traverse

traverses longitudinales pour rayonnage à palettes





- système emboîtable
- longueur 3600 mm
- charge max./élément 12800 kg

- force par paire en combinaison avec le type de cadre 1 / type de cadre 2 3100 / 3450 kg
- largeur du compartiment 3600 mm
- 4 emplacements pour stockage longitudinal
- entreposage longitudinal
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- traverses galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL2001 orangé rouge
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| type de meuble | rayonnage | charge maxi par paire (type de c | 3450 kg |
| type de rayonnage | rayonnage à palettes | Ø kg par emplacement (pour type | 775 kg |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | Ø kg par emplacement (pour type | 863 kg |
| champ de rayonnage | composant | charge maxi par élément (type de | 8800 kg |
| composant | traverses longitudinales | charge maxi par élément (type de | 8500 kg |
| matériau | acier | charge maxi par élément (type de | 12800 kg |
| largeur | 3600 mm | charge maxi par élément (type de | 12250 kg |
| emplacement | 4 pièce | charge maxi par élément (type de | 11600 kg |
| emplacements (entreposage longit | 4 pièce | surface de traverses | galvanisé // finition peinture époxy |
| entreposage | longitudinal | couleur traverse | orangé rouge // RAL2001 |
| utilisation | unilatéral | exécution couleur | orangé rouge // RAL2001 |
| type tablette/niveau | traverses | garantie | 5 années |
| largeur de compartiment | 3600 mm | Poids | 23,53 kg |
| charge maxi par paire (type de c | 3100 kg | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203461 |  | escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,7 m, longueur de lisse 2,49 m, en aluminium |
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 507316 |  | chariots de levage/pesage, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm, avec fonction de course rapide |
| 513209 |  | escalier mobile roulant, estrade hauteur 1,92 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins |

