

## Kappes industriële mat ErgoPlus®

voor vochtige ruimtes, breedte 1200 mm, van kunststof in zwart met rode veiligheidsstrepen

Artikelnummer: 700052



## Kappes Vloermat voor vochtige ruimtes ErgoPlus®

### Van vol elastische kunststof latten

industriële mat

- voor vochtige ruimtes
- metergoed
- breedte 1200 mm
- dikte 11 mm
- van kunststof in zwart met rode veiligheidsstrepen
- temperatuurbestendig -5 tot +60 °C
- bestendig tegen chemicaliën
- antislipwaarde R10 conform DIN 51097 getest







## Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	temperatuurbestendigheid	-5 tot +60 °C
vloerbedekking	industriële mat	bestendigheid	chemicaliën
geschikt voor (branches)	vochtige ruimtes	materiaal	kunststof
confectionering	metergoed	kleur	zwart met rode

		veiligheidsstrepen
hoogte	11 mm	norm antislipwaarde R10 conform DIN 51097 getest
breedte	1200 mm	gewicht 8,3 kg
max. lengte	30000 mm	

## Dit past ook bij ...

504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw