

## Typ L, zur Lagerung von liegenden Fässern

### ■ zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen


- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- verzinkte Fassauflagen mit Durchschubsicherung
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Combi-Regal Typ 3 L12-I, Grundfeld (Kannenträger optional), Bestell-Nr. 199-655-J9



**i** Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz




Combi-Regal Typ 2 L8-I, Grundfeld, für liegende Fasslagerung in Kombination mit Combi-Regal Typ 2 S16-I, Anbaufeld, für stehende Fasslagerung (Kannenträger und Anfahrtschutzdecken optional)

Typ	2 L8-I	3 L12-I
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	8	12
Fachmaße B x T [mm]	2700 x 1100	2700 x 1100
Fachlast [kg]	1400	1400
Traglast Fassauflage [kg]	350	350
Auffangvolumen [l]	480	480
Grundfeld		
Maße außen B x T x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auff angwanne: lackiert	199-653-J9	199-655-J9
Maße außen B x T x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auff angwanne: verzinkt	199-643-J9	199-645-J9
Anbaufeld		
Maße außen B x T x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auff angwanne: lackiert	199-654-J9	199-656-J9
Maße außen B x T x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auff angwanne: verzinkt	199-644-J9	199-646-J9
<b>ZUBEHÖR</b>		
	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	
Bestellnummer	115-537-J9	115-537-J9


## GLEICH MITBESTELLEN



Fassauflage mit Staplertaschen für die Regalbeschickung mittels Gabelstapler, inkl. Spanngurt, Bestell-Nr. 200-459-J9



Rollenaufgabe für die liegende Fasslagerung, Bestell-Nr. 114-542-J9



Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, Bestell-Nr. 115-537-J9



Kannenträger aus Stahl, Maße B x T x H (mm): 280 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-543-J9