

## Regalkasten

### Top

Höhe x Breite x Tiefe 80 x 234 x 400 mm, Aus Polypropylen, in taubenblau

VE 8 Stück

Artikelnummer: 102642



## Regalkasten Top

### hoch belastbar durch Verstärkungsrippen

Regalkasten





- Höhe x Breite x Tiefe 80 x 234 x 400 mm
- Aus Polypropylen
- in taubenblau
- Wände geschlossen
- Hoch belastbar durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand stapelbar
- Rollenbahngeeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Material Lebensmittelgeeignet
- Lieferumfang: inklusive Etiketten

## Technische Details

Behältertyp	Regalkasten	stapelbar durch	Stapelfuß, Stapelrand umlaufend
Euronorm	nein	nestbar	nein
Höhe	80 mm	Lebensmittelgeeignet	ja

Breite	234 mm	Griff	stirnseitige Griffmulde
Tiefe	400 mm	Wandkonstruktion	geschlossen
Material	Polypropylen	Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen
recyclebar	ja	Farbe	taubenblau
Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
rollenbahneignung	ja	Lieferumfang	inklusive Etiketten
stapelbar	ja	Gewicht	0,46 kg

## Zubehör

102644		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 80 x 234 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige
102647		Querteiler, für Regalkasten, Höhe x Breite 80 x 234 mm, aus Polypropylen in transparent
517298		Sicherungsbügel, für Regalkasten 234 mm breit
948121		Staubdeckel, Aus Plexiglas, für Regalkasten, Breite x Tiefe 234 x 400 mm, in transparent, mit Griffloch

## Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
215704		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau