

**C+P**

## Schließfachschrank

Intro

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1220 x 500 mm, Mit 12 Fächern, Aufteilung 4x3, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 217646



## C+P Schließfachschrank Intro







Schließfachschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1220 x 500 mm
- Mit 12 Fächern, Aufteilung 4x3
- Fach Höhe x Breite x Tiefe 580 x 260 x 460 mm
- Türöffnungswinkel 170 °
- Flügeltür
- Rückwand mit Lüftungslochbild
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Schließfachschrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Höhe	1950 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Breite	1220 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Tiefe	500 mm	Fachhöhe (li.)	580 mm
Schrank Ausstattung	Fächer	Fachbreite (li.)	260 mm
Fächer Anzahl	12 Stück	Fachtiefe (li.)	460 mm
Aufteilung Fächer	4x3	Farbe Boden	lichtgrau
Unterbau	Sockel	Türtyp	Flügeltür
abschließbar	ja	Türöffnungswinkel	170 °
Schließsystem	Zylinderschloss	Belüftung	Rückwand
Material	Stahl	Gewicht	101,06 kg

## Dazu passt auch ...

225185		Beschriftungsgerät, für Bandbreite 6 - 12 mm, Höhe x Breite x Tiefe 203 x 118 x 49 mm
501178		Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 900 x 600 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau
504273		Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus Kunststoff in schwarz, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
523742		Edelstahl-Abfallbehälter, Inhalt 40 l, Höhe x Durchmesser 740 x 350 mm, Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Korpus aus Edelstahl, Deckel aus Edelstahl
527161		Garderobenständer, Höhe x Durchmesser 1750 x 390 mm, 5 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde, Aus Stahl, Fuß aus Kunststoff, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
991776		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 20 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß