

Transportkanister

Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe, aus Stahl, Inhalt 10 l, Höhe x Breite x Tiefe 186 x 244 x 408 mm, mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring



Artikelnummer: 236231



Transportkanister

- Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
- aus Stahl
- Inhalt 10 l
- Höhe x Breite x Tiefe 186 x 244 x 408 mm
- verschließbar mit Schraubkappe
- Belüftungsventil für gleichmäßige, schnelle Entleerung
- mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
- ohne Ablauf
- mit Tragegriff
- mit UN-Zulassung
- Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Sicherheitsbehälter	Verschluss	Schraubkappe
Behältertyp	Kanne	Flammsperre	nein
Kanistertyp	Transportkanister	Zulassung	UN
Inhalt	10 l	Vakuum-	ja

		/Überdruckausgleich
Gefahrstoffeignung	aggressive, brennbare Stoffe	Ablauf ohne
Material	Stahl	Gefahrstoffbehälter Ausstattung umlaufender Kunststoff- Schutzring
Oberfläche außen	verzinkt // beschichtet	Griff Tragegriff
Farbe außen	gelb	Dichtung NBR
Höhe	186 mm	Lieferumfang inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS
Breite	244 mm	Gewicht 2,5 kg
Tiefe	408 mm	