



KABELDOOS

Mini 25-L/sw

Mini 25-L/sw

Kabeldoos

89 x 43 x 37 mm

Artikelnummer: 31010801

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 invoeringen, 2 bodem invoeringen, geschikt voor installatie in kleine ruimten zoals verlaagde plafonds en kabelkanalen, compleet met pons en afsluitstoppen, met uitwendige bevestigingsogen

zwart, zonder klem, voor VDE-goedgekeurde enkelvoudige klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	89 mm
Lengte:	43 mm
Hoogte:	37 mm
Binnen hoogte:	30 mm
Inwendige breedte:	30 mm
Inwendige lengte:	97 mm

Materiaal:

materiaal:	polyethyleen
Behuizing:	polyethyleen
Deksel:	Polypropyleen

Certificaten



Toebehoren

- HandyGrip VG 20 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook
- HandyQuick SQ 32 - steekklem
- HandyQuick SQ 52 - steekklem



KABELDOOS

Mini 25-L/sw

Andere eigenschappen

Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Kleur:	zwart
doorslagspanning AC:	400 V
VDE klasse:	DIN EN 60670
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Weerbestendig:	Nee
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
Koppelbaar:	Nee
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Totaal aantal invoeringen:	10
Montage :	Zonder